


AS-180Li 用 アプリケーション

※ ナイロンブラシ以外は別売となります。

洗浄用パッド 適応サイズ：9インチ



ライムコンディショナーパッド

研磨砥粒を使用していないので、樹脂塗膜の上に付着した軽度な汚れを落とす事ができます。基本的に樹脂塗膜を削ることもありません。自動床洗浄機やポリッシャーに装着し、水または濃度の薄い洗剤液を用いて日常の洗浄作業にお勧めです。



コンポジットシルバーパッド

微粒子研磨砥粒が光沢を必要以上に落とさずに樹脂塗膜を均一に洗浄します。中汚染用洗浄に最適なパッドです。



コンポジットゴールドパッド

微粒子研磨砥粒がワックス塗膜を荒らすことなく、汚れをスッキリと落とします。中～重汚染用洗浄に最適なパッドです。

専用ブラシ




ナイロンブラシ

凹凸のあるエンボス床、石材、磁器タイルに適した汎用ブラシ
※ 標準付属品 (2個)



マルチブラシ

フラット床、エンボス床、化学床、石材床、セラミック床にも使える極細繊維のマルチブラシ ※ 1組 2枚入



クッションパッド (マルチブラシ用)

マルチブラシ用クッションパッド。マルチブラシとの併用で、床面に追従した洗浄作業がスムーズに行なえます。
※ 1組 2枚入

AS-180Li 用途別洗浄

※ 豊富なアプリケーションとの組合せで、様々な洗浄シーンに対応できます。

ブラッシュアップレベル (日常管理)	パッド / ブラシ / ケミカルの組合せ	用途	適応床材
<ul style="list-style-type: none"> ワックス塗膜を削らず、床面を傷めない。 洗浄しながら表面のキズを補修・修復します。 <p>(ライムパッド + ライムコンディショナー)</p>		日常清掃 / 軽汚染洗浄 補修・修復洗浄	ワックス仕上床 ノンワックス床 化学床全般
<ul style="list-style-type: none"> ワックス塗膜を削らず、床面を傷めない。 衛生管理を目的とした洗浄。 <p>(ライムパッド + ライムクリーナー)</p>		洗浄・除菌・消臭を 目的とした日常清掃 / 軽汚染洗浄	化学床全般 タイル床全般 全ての床全般
<ul style="list-style-type: none"> 凹凸のある床材の汚れ落とし 衛生管理を目的とした洗浄。 <p>(ナイロンブラシ + ライムクリーナー)</p>		日常清掃 / 軽～中汚染洗浄	エンボス床 タイル床全般
<ul style="list-style-type: none"> 極細繊維ブラシ (マイクロファイバー) で 細かな汚れを掻き出します。 <p>(マルチブラシ + ライムクリーナー)</p>		日常清掃 / 軽～中汚染洗浄	セラミック床 鏡面タイル床



URL <http://www.penguinwax.co.jp>
ペンギンワックス株式会社
本社・工場 大阪市東成区東中本3-10-14 (〒537-0021) TEL06 (6973) 9131

東京支店 東京都中野区丸山1-27-6 (〒165-0021) TEL03 (3387) 9381 FAX03 (3388) 3350
名古屋支店 名古屋市瑞穂区苗代町26-16 (〒467-0841) TEL052 (824) 1711 FAX052 (824) 1714
大阪支店 大阪市東成区東中本3-10-14 (〒537-0021) TEL06 (6973) 9131 FAX06 (6976) 1456
福岡支店 福岡市博多区東比恵2-20-10 (〒812-0007) TEL092 (451) 9411 FAX092 (441) 0512
札幌営業所 札幌市東区北13条東14-2-1 (〒065-0013) TEL011 (742) 3701 FAX011 (742) 3713
仙台営業所 仙台市若林区白萩町37-25 (〒984-0048) TEL022 (239) 5161 FAX022 (283) 3390
北陸営業所 金沢市ニッ屋町11-17 (〒920-0065) TEL076 (224) 4281 FAX076 (224) 4285
広島営業所 広島市安佐南区長束3-32-5 (〒731-0135) TEL082 (509) 5030 FAX082 (509) 5031
高松営業所 高松市鶴町977-1 (〒761-8032) TEL087 (881) 5067 FAX087 (881) 0716

ご用命は：

●このカタログは、環境に優しい大豆油インクおよび、再生紙を使用しています。
●このカタログ記載の内容は、2025年2月1日現在のものです。
●商品の仕様は、予告なく変更することがありますのでご了承ください。



Dual Brush-Scrubber

CORDLESS

AS-180Li
アップライト型 自動床洗浄機

日常洗浄やスポット洗浄など
様々なシーンで使える！
コンパクト自動床洗浄機



病室



トイレルーム



食堂



Li-ion battery Cordless cleaning machine series

パッドサイズ
9インチ
×2

連続作動
最大 75分
LV14 使用時

専用バッテリー
Li-ion バッテリー



LV14MX



LV925MX

連続
作動時間
最大 75分

連続
作動時間
最大 50分

急速充電対応

急速充電対応

※上記の連続作動時間は満充電状態のバッテリーを「AS-180Li」で使用した場合の目安です。



Clean Innovation Company
PENGUIN WAX CO., LTD.

コンパクトなボディでスムーズな操作性



ペンギン「Li-ion バッテリーシリーズ」のバッテリーを共有使用でき、本体への脱着も簡単に行なえます。

狭い通路や病室なども自由自在に洗浄!

AS-180Li は、ハンドル操作による洗浄ヘッドとの連動で、直進から容易に方向転換が可能です。安定した操作性で、どなたにでも洗浄作業ができます。



※ 左のQRコードをスマホのカメラでスキャンすると動画が見れます。


方向転換もラクラク!



適応バッテリー	LV925MX (9Ah)	LV14MX (14Ah)
パッドサイズ/ブラシ回転数 (無負荷測定値)	9 インチ × 2 枚 / 258rpm	
清水 (洗剤) タンク容量/回収タンク容量	3L / 6L	
パッド圧/処理面積 (m ² /h 理論値)	22kg / 1,200 m ² /h	
連続作動時間/充電時間 (充電器 CLQ-1N)	50分 / 90分	75分 / 150分
本体サイズ (L×W×H)	410×520×1235(mm)	
重量 (本体) / (バッテリー込)	20kg / 21.8kg	20kg / 22kg

AS-180Li を使用した日常清掃

AS-180Li と専用アプリケーションを組み合わせた日常メンテナンスにより「除菌・消臭・美観」効果の高い、清潔な空間を造り上げます。



自動床洗浄機用クリーナー



中性タイプ
Net : 4L×2 本入

LIME Lime クリーナー 除菌クリーナー

病院 / 介護施設 / 食品工場などのサニテーション管理に!

- 除菌剤配合で優れた除菌効果が得られます!
- 抜群の低泡性で作業効率がアップします!
- 除菌剤の働きにより洗浄後は優れた消臭効果を発揮します!

除菌剤配合 低泡性 消臭効果

自動床洗浄機による日常洗浄
120 倍希釈液推奨

※ 除菌剤「塩化ベンザルコニウム」が配合されています。



中性タイプ
Net : 4L×2 本入

LIME Lime コンディショナー クリーナー&リストア


ワックス塗布床やノンワックス床の洗浄と補修・修復に!

- 日常の汚れをスッキリ洗浄し、ポリオレフィンにより美観を維持します!
- 抜群の低泡性で作業効率がアップします!
- 除菌剤配合で清潔な空間を創ります!

自動床洗浄機による日常洗浄
120 倍希釈液推奨

補修・修復剤配合 ※ 補修・修復成分「ポリオレフィン」配合

低泡性 除菌剤配合



※ イメージ図